

グリーンデジタル II



見やすさ

水分計として従来になく大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。



平均

2〜9回までの平均値が、ボタンを押しだけで簡単に読みとれます。



簡単操作

ボタンの配置をできるだけ少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。



選択

ワンタッチで、玄米・もみ・小麦・大麦が選択・測値表示されます。

測定注意 測定器と試料の温度をほぼ同じにして下さい。
測定部の中、試料皿の裏表をよく掃除して下さい。
試料は試料皿に一粒ずつにし、ハンドルをしっかりとストッパーまで回して下さい。



専用キャリングケース

お米の品質を引き上げる

デジタル米麦水分測定器グリーンデジタル2は、最新のマイコン技術駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも追求した、新しい時代の水分測定器です。長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、グリーンデジタル2をぜひ一台常備されますようお願いいたします。

グリーンデジタルII

お米の品質を引き上げる! TD-G

見やすさ

水分計として従来にない大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。

簡単操作

ボタンの数をできるだけ少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。

平均

2～9回までの平均値が、ボタンを押すだけで簡単に読みとれます。

選択

ワンタッチで、玄米・もみ・小麦・大麦が選択、直接表示されます。


●キャリングケース



●ローラーもみすり器



●表示部(実物大)



●液晶(L.C.D.)は、電池寿命にすぐれています。

●仕様

測定対象	玄米・もみ・大麦・小麦		
測定範囲	玄米	9.1%～40.0%	
	もみ	8.7%～40.0%	
	大麦	8.0%～34.3%	
	小麦	8.6%～35.0%	
表示分解能	0.1%(但し30%以上は1%きざみ)		
測定精度	±0.5%(10%～20%)		

使用可能温度範囲	5℃～40℃(結露を除く)
表示方式	大型L.C.D.デジタル方式
換算方法	マイコンによる直読式
温度補正	自動補正式
電池	1.5V(単三)4本
寸法	W175mm D100mm H72mm
重量	約480g

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●付属品

試料受皿(2ケ) / スプーン / ピンセット / ブラシ / ローラーもみすり器 / キャリングケース / 取扱説明書 / 保証書

お問い合わせは下記へ

ERA
European Quality Assurance
ISO 9001:2000 &
JIS Q 9001:2000
REG.No.6244

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
047

OGA
ELECTRIC CO.LTD

発売元
株式会社 **オガ電子**
〒328-0062 栃木県栃木市泉川町97-1
TEL 0282(22)2203(代) FAX 0282(22)2201
URL <http://www.oga-denshi.co.jp/>