

健康に気をつけているあなたへ  
 自然の健康食で元気をキープ！  
 黒にんにくが自宅で作れる専用機



# 黒にんにくメーカー

ほどよい弾力としっとり感。

甘酸っぱくてドライフルーツのような食感、臭いも少ない黒にんにくが手軽につくれます。

家庭で作れるから安心、しかも経済的!

スイッチひとつで  
 しっかり熟成

黒にんにく **熟成**  
 メーカー

**新登場**

通常3~4週間かかる  
 黒にんにくづくりが  
**12日間でできあがり!**

**1年  
 保証**



にんにく  
 Mサイズ  
 1~18玉

**BG-105T**

4905249312227  
 巾280×奥行290×高さ280mm 質量:約2.7kg



6玉つくれる  
 お手頃タイプ



にんにく  
 Mサイズ  
 1~6玉

**BG-03T**

4905249308732  
 巾250奥行250×高さ245mm 質量:約2kg

色相=ブラウン

**ご使用環境について**

作り始め1週間程度は、強いにんにく臭がします。にんにく臭で近隣にご迷惑がかららない場所でお使いいただくようお願いします。

**ご注意**

季節や使用するにんにくの状態、個数に応じて水を加えてください。



KURO NINNIKU MAKER

# 黒にんにくメーカー


甘酸っぱくて臭いも少ない  
**黒にんにく**が  
家庭で手軽につくれます!

自然の健康食!


熟成するとにんにくパワーがさらにアップ!

マイコンで時間と温度を管理、じっくりと熟成させた元気の源『黒にんにく』。S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど、熟成されることで大幅にアップします。


にんにくに特有の成分  
**S-アリルシステイン**



アミノ酸の一種  
**ガンマ-アミノ酪酸(GABA)**



**ポリフェノール**  
約**24倍**に!



生にんにくと黒にんにく100g中に含まれる栄養成分比較 当社調べ(長野県工業技術総合センターによる試験) ポリフェノールの数値はフォーリン・チオカオルト法による分析値

おいしく仕上がるポイントはコレ!

**ダブルヒーター**と**専用トレイ**の組み合わせ!



①**ダブルヒーター**で庫内をムラなく温める  
フタ面と側面のヒーターで庫内を効率よく温めることで、均一ににんにくが熟成されます。

②**専用トレイ**でロスが少ない仕上り  
専用トレイを使用することで、にんにく同士がぶつからず、ムラなく高品質な黒にんにくができあがります。

**基板に防水コーティング**  
腐食に強く、安心して長くご使用いただけます。

黒にんにくづくりに  
適した時間と温度を  
マイコン制御、  
ムラなくきれいに  
仕上がります。



ベタつかないので  
一片ごとの皮むきも  
ラクラク!

作り方はカンタン



にんにくを専用トレイに  
のせます。  
※Mサイズ BG-105T/約1~18玉  
BG-03T/約1~6玉  
※写真はBG-105T



本体にセットし  
水を加えます。  
※加える水の量は条件により異なります。



開始キーを押します。

熟成途中で  
にんにくの並べ替え不要!



12日後には、しっとりとして  
ほどよい弾力のおいしい黒にんにくが  
できあがります。



※にんにくの状態によってできあがりに差が出ます。お好みに合わせて途中ででき具合をご確認ください。

黒にんにく愛用者の声



3年前より毎日1片ずつ食べ始めてから身体の調子が良く、疲れ知らずで風邪もひかなくなりました。自然の食品で健康になれるのは安全でいいですね。黒にんにくの新しい生活はもう考えられません。

長野市 Y様



12年前に大病を患ったのをきっかけに、知り合いから黒にんにくを勧められ、自分でつくって毎日欠かさず食べています。今では病気が知らずで元気に過ごしており、黒にんにくのおかげと思っています。

佐渡市 K様

※個人の感想です。

仕様

品番	BG-105T	BG-03T
容量	5L	3L
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
電源コード長	約1.2m	
定格消費電力	90W	
推奨使用環境	周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下	
にんにく容量	1~18玉(Mサイズ)	1~6玉(Mサイズ)
できあがり時間	288時間(12日間)	
安全装置	電流ヒューズ(250V 3.15A)/温度ヒューズ(99℃)	

●材質 ・本体:ステンレス/フタ底:ポリプロピレン/釜:アルミ(テフロン加工)  
・トレイ:アルミ(サンドブラスト+アルマイト処理)

●梱包仕様 BG-105T サイズ:巾305×奥行305×高315mm 質量:約3kg  
BG-03T サイズ:巾260×奥行260×高270mm 質量:約2.5kg

※各仕様については製品の改善などにより予告なく変更することがありますのでご了承ください。※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。



安全に関する  
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
●他の電気製品とコンセントを共用する場合は、製品の消費電力をお確かめいただき、合計の消費電力がコンセントの定格容量を超えないようご注意ください。火災の原因となることがあります。

●本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

★長期間ご使用の製品の点検を!

こんな症状はありませんか。  
●電源コードが異常に熱い。  
●焦げ臭いにおいがする。  
●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。  
●その他の異常や故障がある。

ご使用中  
このような症状の場合は、コンセントからプラグを抜いて、販売店に点検・修理をご相談ください。

エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825

TEL 026(272)4112(代)

ホームページアドレス <https://www.mkseiko.co.jp>

※このカタログの記載内容は2019年4月現在のものです。

[支店]

札幌支店 TEL.011-881-7311 名古屋支店 TEL.052-461-7261  
仙台支店 TEL.022-258-3861 金沢支店 TEL.076-264-1115  
東京支店 TEL.03-3604-6441 大阪支店 TEL.06-6386-5800  
静岡支店 TEL.054-238-0111 四国支店 TEL.087-868-6781  
新潟支店 TEL.025-287-0911 広島支店 TEL.082-871-7355  
長野支店 TEL.026-272-8701 福岡支店 TEL.092-612-1077

当社は、健康経営の推進・普及に取り組んでいます。



※健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。(経産省産業ホームページより)