

HiKOKI

コードレスチップソーカッター

10.8V-4.0Ah 125mm CD 1205DA形



軽く、速く、パワフルに。

MAKE. MOVE. GO

軽量・コンパクトで 軽快に切断

01 軽量・コンパクト

10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーターを搭載したことで、軽量かつコンパクトになり、軽快な作業が可能です。

2.2kg^{※2}

CD 1205DA



02 18V同等の切断速度

小形で高効率なブラシレスモーターの採用と鉄工・ステンレス用黒鋸を標準付属することで18V製品と同等の切断速度を実現しました。

切断スピードの比較 (目安※1)

■切断部材:Cチャン60×30×t2.3mm 押付荷重(推力):20N

CD 1205DA

0.9m/min

当社従来製品
CD 18DBL^{※3}

0.9m/min

18V
同等

03 作業性向上

ハンドル角度を大きくしたことにより、切込深さが浅い場合でも、進行方向に力を入れやすく作業性が向上しました。



CD 1205DA形 コードレスチップソーカッタ

10.8V・125mm

BRUSHLESS



2LSP

希望小売価格¥67,800(税別)
リチウムイオン電池(BSL 1240M)×2個
チップソー(鉄工・ステンレス用 黒鋸)
急速充電器(UC 12SL)
システムケース3付



NN

希望小売価格¥40,800(税別)
チップソー(鉄工・ステンレス用 黒鋸)付、
蓄電池・充電器・ケース別売



※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 蓄電池BSL 1240M装着時、のこ刃・標準付属品含まず。 ※3 軟鋼材用チップソー標準付属。
※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。 ※5 (NN)仕様はチップソー、六角棒スパナのみ。
BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor 搭載製品を表しております。

仕様表

形名	CD 1205DA
モーター	直流ブラシレスモーター
のこ刃	外径 110~125mm 穴径 20mm
最大切込み深さ	46mm
無負荷回転数	3,600 min ⁻¹ (回/分)
機体寸法(全長×全高×全幅)	262×238×182mm (BSL 1240M装着時)
質量	2.2kg ^{※2}
使用可能蓄電池	10.8Vリチウムイオン電池 (BSL 12XXシリーズ)
蓄電池	形名 BSL 1240M 電圧・容量 10.8V・4.0 Ah
充電器	形名 UC 12SL
充電時間 ^{※4}	約60分
標準付属品	六角棒スパナ、電池カバー ^{※5}

別売



黒鋸(クロシャチ)
鉄工・ステンレス用
コードNo.0038-1481
¥7,000



ガイド(A)
チョウボルト、スプリング付
コードNo.962175
¥560



フック
コードNo.339187
¥3,400



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。
(<https://www.jbrc.com>)

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

本カタログの内容は、2024年9月現在のものです。 SD-H1694 Printed in Japan FS-T(M)